

Челюсти на хващач BUB-HGDT-40

Номер на част: 541103

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта за всяка челюст	60 g
Начин на закрепване	с проходни отвори и центрараща втулка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал заготовка	Алуминиева деформируема сплав