


# Разпределител MS6-EM1-1/4

Номер на част: 541271

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                     | Въртящ шибър                                                             |
| Начин на задействане                                        | ръчен                                                                    |
| Функция отработен въздух                                    | не може да се дроселира                                                  |
| Вид управление                                              | директно                                                                 |
| Функция на разпределител                                    | 3/2 бистабилен                                                           |
| Работно налягане                                            | 0 бар...18 бар                                                           |
| C-стойност                                                  | 10.7 l/sbar                                                              |
| b-стойност                                                  | 0.56                                                                     |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 3000 l/min                                                               |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове         |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                      |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                           |
| Годност за хранителни продукти                              | вж. Разширена информация за материала                                    |
| Начин на закрепване                                         | по избор:<br>Вграждане проводник<br>с принадлежности                     |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                               |
| Посока на потока                                            | не е реверсивна                                                          |
| Тегло на продукта                                           | 580 g                                                                    |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/4                                                                     |
| Пневматична връзка 3                                        | G1/2                                                                     |
| Материал на уплътненията                                    | TPE-U(PU)                                                                |
| Материал на тялото                                          | Алуминиева отливка под налягане                                          |