


Разпределител за плавно покачване на налягането MS12-DE-G-V24

Номер на част: 541498

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Конструктивна структура	Седло бутало
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Функция на разпределител	2/2
Индикация за положение на превключване	с принадлежности
Работно налягане	3 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, пускова мощност 14,0 VA, задържаща мощност 10,0 VA 42 V AC: 60 Hz, пускова мощност 12,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	3800 g
Електрическо присъединяване	съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Индикатор за състояние на сигнала	с принадлежности
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	Батериен модул

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	Батериен модул
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане