

Подсилен шлаух PAN-R-10X1,9-SI

Номер на част: 541677

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	10 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	44 mm
Вътрешен Ø	6.2 mm
Мин. радиус на огъване	25 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 бар...35 бар -13.775 psi...507.5 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.0498 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 10 mm
Цвят	сребрист
Твърдост по Шор	D 62 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-A