


Регулатор на налягане MS12-LR-G-PO

Номер на част: 541680

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 бар...21 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...16 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.04 MPa 0.4 бар 5.8 psi
Дебит вторично обезвъздушаване	600 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	13000 l/min...22000 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	4000 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник със скрепителен ъгъл по избор:
Връзка за управляващ въздух 12	G1/4
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Материал на покритието	POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на долната част на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на пружината	Ресорна стомана
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR
Материал на повдигач вентил	Алуминиева ковка сплав NBR високолегирана стомана, неръждаема