

## Упор KYC-18

Номер на част: 541691

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                             | 18                                 |
| Фино регулиране                    | 10 mm                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия    |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Температура на околната среда      | -10 °C...80 °C                     |
| Тегло на продукта                  | 400 g                              |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                |
| Материал упорен винт               | Стомана<br>поцинкован              |
| Материал упорен ъгъл               | Лята неръждаема стомана            |
| Материал на тялото                 | Алуминий<br>анодиран               |
| Материал на капачката              | ПОМ                                |
| Материал на скобата                | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал на гайките                | Стомана<br>поцинкован              |