

Манометър MA-27-25-R1/8

Номер на част: 541734

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...25 бар 0 psi...362.5 psi
Номинален размер на манометъра	27
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...2.5 МПа 0 бар...25 бар 0 psi...362.5 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	4
Клас защита	IP43
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	R1/8
материали в контакт с флуида	Подсилени с POLYAMID
Материал резбова шийка	Подсилен с POLYAMID
Материал на тялото	POLYAMID
Материал контролен прозорец	PS

Характеристика	Стойност
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	8 g
Скала	Двойна скала baг (външно) psi (вътрешно)