

AS-i модул ASI-8DI-M8-3POL

Номер на част: 542124

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	c UL us - Listed (OL)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (UKEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Категория ATEX, прах	II 3D
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Начин на взривозащита, газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Начин на взривозащита, прах	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C