

**AS-i-модул**  
**ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z**  
Номер на част: 542125

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                                                          |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                         |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС<br>съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                            |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC<br>съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Маркировка KC                                                  | KC-EMV                                                                                                                                                                                 |
| Одобрение                                                      | c UL us - Listed (OL)                                                                                                                                                                  |
| Взривозащита                                                   | Зона 2 (ATEX)<br>Зона 2 (UKEX)<br>Зона 22 (ATEX)<br>Зона 22 (UKEX)                                                                                                                     |
| Категория ATEX, газ                                            | II 3G                                                                                                                                                                                  |
| Категория ATEX, прах                                           | II 3D                                                                                                                                                                                  |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС                            | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                                                                                                             |
| Начин на взривозащита, газ                                     | Ex ec IIC T4 Gc X                                                                                                                                                                      |
| Начин на взривозащита, прах                                    | Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X                                                                                                                                                            |
| Ex-температура на околната среда                               | -5°C <= Ta <= +50°C                                                                                                                                                                    |