

Разпределител MS6N-EE-1/4-10V24

Номер на част: 542592

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	електрическо
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	с бутон
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	4 бар...10 бар
C-стойност	11 l/sbar
b-стойност	0.5
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2600 l/min
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,5 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	740 g
Пневматична връзка 1	1/4 NPT

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Пневматична връзка 3	G1/2
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Електрическо присъединяване	Форма С Щекер съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане