

Щекер
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Номер на част: 543109

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Тегло на продукта	44.3 g
Електрическо присъединяване 1	Щекер прав, M12x1, 4-полюсен, D-кодиран, възможност за екраниране
Кодиране на щекера	D
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт, може да се екранира
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Характеристики на предаване	DIN EN 50173/CAT 5
Допустим диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие