

Шлаух
REN-6X1-SW
Номер на част: 543241

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	6 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	26 mm
Вътрешен Ø	4 mm
Мин. радиус на огъване	13.5 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-30 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.01477 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE