

# Шлаух PEN-16X2,5-SW

Номер на част: 543245

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                             | Стойност                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                   | 16 mm                                                                            |
| радиус на огъване в зависимост от дебита   | 122 mm                                                                           |
| Вътрешен Ø                                 | 10.8 mm                                                                          |
| Мин. радиус на огъване                     | 57.5 mm                                                                          |
| Характеристики на шлауха                   | подходяща верига кабеловодеща                                                    |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Указание относно работното налягане        | Вода: макс. 0,6 MPa при 0 - 50 °C                                                |
| Одобрение                                  | TÜV                                                                              |
| Орган, издаващ сертификати                 | B 013277 0506 00                                                                 |
| Работен флуид                              | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)        |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                   |
| Категория чистота на помещението           | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Температура на околната среда              | -30 °C...60 °C                                                                   |
| Тегло на продукта по дължина               | 0.1029 kg/m                                                                      |
| Пневматична връзка                         | за щекерна връзка с външен Ø 16 mm                                               |
| Цвят                                       | черен                                                                            |
| Твърдост по Шор                            | D 52 +/-3                                                                        |
| Указание за материала                      | Съответствие с RoHS                                                              |
| Материал на шлауха                         | PE                                                                               |