



Регулираща плоча VMPA2-B8-R1C2-C-10

Номер на част: 543342

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	21 mm
Монтажно положение	произволно
Пневматична вертикална линия	Регулатор на налягане за 1
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Избор на допълнителен манометър	възможно е
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...8.5 бар
Входно налягане 1	0.5 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.65 Nm
Тегло на продукта	180 g
Вид закрепване вертикална линия	върху основа
Присъединяване на манометър	с фиксираща скоба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал контролен елемент	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тяло контролер	POLYAMID