


Мултипол възел VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Номер на част: 543413

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61984
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	16 при бистабилни разпределители 32 при моностабилни разпределители
Макс. сумарен ток	6 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Допустим ток при 40°C	1 A
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	540 g
Електрическо задействане	Мултипол
Електрическо присъединяване	Куплунг/клема
Материал на капака	POLYAMID
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане