

Мултипол възел VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Номер на част: 543414

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	16 при бистабилни разпределители 32 при моностабилни разпределители
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	459 g
Електрическо задействане	Мултипол
Електрическо присъединяване	Кабел с щекер
Материал на капака	POLYAMID
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане