

Пневмоподготвяща група - комплект MSB6N-1/2:C3J3F3M1-WP

Номер на част: 543585

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 Еm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разклонителен модул Разпределител Филтър-регулатор с манометър Стандартен лубрикатор за мъгла
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	1.5 бар...18 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3200 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2550 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/2 NPT

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Пневматична връзка 3	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	РС