

Мембранен изсушител LDM1-1/2-D-MAXI-600

Номер на част: 543668

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Мембранен изсушител
Работно налягане	3 бар...12.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	600 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Намаляване на точката на оросяване под налягане	20 K
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на флуида	2 °C...50 °C
Температура на околната среда	2 °C...50 °C
Тегло на продукта	2250 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав