

# Мембранен изсушител LDM1-1-D-MAXI-1000

Номер на част: 543675

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Maxi                                                 |
| Серия                                                       | D                                                    |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                    |
| Конструктивна структура                                     | Мембранен изсушител                                  |
| Работно налягане                                            | 3 бар...12.5 бар                                     |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1000 l/min                                           |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:3:1]      |
| Намаляване на точката на оросяване под налягане             | 17 K                                                 |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                      |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Температура на лагера                                       | -20 °C...60 °C                                       |
| Температура на флуида                                       | 2 °C...50 °C                                         |
| Температура на околната среда                               | 2 °C...50 °C                                         |
| Тегло на продукта                                           | 2450 g                                               |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор: |
| Пневматична връзка 1                                        | G1                                                   |
| Пневматична връзка 2                                        | G1                                                   |
| Материал на тялото                                          | Цинкова отливка под налягане                         |
| Материал чаша                                               | Алуминиева ковка сплав                               |