

Упор KYC-63

Номер на част: 545243

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Фино регулиране	15 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	2950 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал упорен винт	Стомана поцинкован
Материал упорен ъгъл	Алуминий анодиран
Материал на тялото	Алуминий анодиран
Материал на капачката	POM
Материал на скобата	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на гайките	Стомана поцинкован