


Номер на част: 545974

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Област на приложение	Само за мултипол връзка вентилен остров VTSA/VTSA-F
Тегло на продукта	180 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полеовото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	37
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	37
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	3x винт M4
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Контакти за кримпване
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1 kV
Кабелна връзка	M20x1,5
Диаметър на кабела	5 mm...13 mm
Номинално сечение на проводника	0.08 mm²...0.5 mm²
Клас защита	IP65 NEMA 4
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID