



Регулираща плоча VABF-S4-1-R6C2-C-6

Номер на част: 546247

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	26 mm
Въз основа на стандарт	ISO 15407-2
Монтажно положение	произволно
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Избор на допълнителен манометър	възможно е
Работно налягане	0.6 MPa 6 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 бар...6 бар 7.25 psi...87 psi
Входно налягане 1	0.5 бар...10 бар
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Управляващ флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	448 g
Присъединяване на манометър	с фиксираща скоба
Материал контролен елемент	POLYAMID
Материал на тяло контролер	Алуминиева отливка под налягане