

Шлаух
PAN-4X0,75-NT
Номер на част: 546284

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	4 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	18 mm
Вътрешен Ø	2.9 mm
Мин. радиус на огъване	12 mm
Характеристики на шланга	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 бар...15 бар -13.775 psi...217.5 psi
Одобрение	TÜV
Морска класификация	вж. сертификата
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Тегло на продукта по дължина	0.006 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm
Цвят	естествен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шланга	TPE-A