

Основен разпределител LFR-D-MIDI-A

Номер на част: 546426

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Филтър-регулатор без манометър
Макс. количество кондензат	1.45 fl oz (US)
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	3 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	487 cfm
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагеря	14 AF...140 AF
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	41 AF...140 AF
Температура на околната среда	41 AF...140 AF
Тегло на продукта	32.2 oz
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC