

Основен разпределител LF-D-MINI-U

Номер на част: 546428

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	157 cfm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	14 AF...140 AF
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	14 AF...140 AF
Температура на околната среда	14 AF...140 AF
Размер на порите	40 Em
Тегло на продукта	8.75 oz
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC