


Основен разпределител LFMB-D-MIDI-A-U

Номер на част: 546445

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	D
Размер	Midi
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Финост на филтрация	1 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Инертни газове
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Инертни газове
Ефективност на филтъра	99.99 %
Макс. количество кондензат	1.45 fl oz (US)
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	33.8 AF...140 AF
Температура на околната среда	14 AF...140 AF
Температура на лагера	14 AF...140 AF
Ефективност на сепариране на фини частици	99 %
Съдържание на остатъчно масло	1.35E-05 oz/yd ³
Ефективност на сепариране на маслени аерозоли	90 %
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал чаша	PC
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Тегло на продукта	22.8 oz