


# Основен разпределител LFR-D-7-MAXI-A

Номер на част: 546471

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Maxi                                                             |
| Серия                                                       | D                                                                |
| Фиксатор на задействането                                   | Въртящ бутон със заключване                                      |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                |
| Финост на филтрация                                         | 40 Em                                                            |
| Кондензотделител                                            | напълно автоматичен                                              |
| Конструктивна структура                                     | Филтър-регулатор без манометър                                   |
| Макс. количество кондензат                                  | 2.7 fl oz (US)                                                   |
| Защита на обвивката                                         | Предпазна метална чаша                                           |
| Индикатор за налягане                                       | G1/4 подготвена                                                  |
| Работно налягане                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 бар...12 бар                              |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.5 бар...7 бар                                                  |
| Макс. хистерезис на налягането                              | 6 psi                                                            |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1493 cfm                                                         |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Инертни газове |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Температура на лагера                                       | 14 AF...140 AF                                                   |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Инертни газове |
| Температура на флуида                                       | 41 AF...140 AF                                                   |
| Температура на околната среда                               | 41 AF...140 AF                                                   |
| Тегло на продукта                                           | 51.5 oz                                                          |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:             |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                              |
| Материал на тялото                                          | Цинкова отливка под налягане                                     |
| Материал чаша                                               | PC                                                               |