

Двоен нипел
E-G3/4-3/4NPT
Номер на част: 546549

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	17.9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 1	60 Nm
Макс. въртящ момент на затягане пневматична връзка 2	32 Nm
Номинален въртящ момент на затягане	45 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	164.88 g
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	3/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS