

Вилка
SG-UNF5/16"-24-B
Номер на част: 546574

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	UNF5/16-24
Въз основа на стандарт	DIN 71752 ISO 8140
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	1.94 oz
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	Стомана поцинковани
Материал на вилката	Стомана поцинкован
Материал на гайките	Стомана поцинкован