

Патрон на вакуумната дюза VN-05-H

Номер на част: 547693

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.45 mm
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	Стандартно високо ниско налягане
Работно налягане	1 бар...8 бар
Работно налягане за макс. вакуум	4.9 бар
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 бар
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	7.2 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	4.43 s
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.65 g
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	POM
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав