

Позициониращ елемент SMM-10

Номер на част: 547942

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Конструкция	за кръгъл жлеб
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...120 °C
Начин на закрепване	затягане в Т-жлеб Може да се постави по дължина в канал
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема