


Бързоизпускащ клапан VBQF-U-G14-E

Номер на част: 548001

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Бързо изпускане
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Начин на закрепване	завинтване
Нормален дебит обезвъздушаване 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2500 l/min
Стандартен номинален дебит пълнене с въздух 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Работно налягане	0.5 бар...10 бар
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане Цинкова отливка под налягане
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Номинален диаметър	7 mm
Монтажно положение	произволно
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Тегло на продукта	226 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR