


Електрическо свързване VABE-S6-1LF-C-A4-E

Номер на част: 549042

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Bus-интерфейс	Куплунг, M12x1, 4-полюсен Щекер, M12x1, 4-полюсен
Максимален брой бобини на разпределители	4
Брой Slaves на един уред	1
Максимален брой изходи	4
Максимален брой входове	4
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за ЕМС на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Клас на устойчивост на корозия KVK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	850 g
Електрическо задействане	Feldbus
Електрическо присъединяване	чрез CPX
Обхват на адресиране	1 ... 31 (0) Настройка чрез адресиращо устройство на AS-интерфейса
Галванично изолиране bus-интерфейс	Оптокопир
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR PUR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане POLYAMID