

Капак VAEM-S6-C-S6-R5

Номер на част: 549048

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	12 при моностабилни разпределители 6 при бистабилни разпределители
Макс. сумарен ток	10 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	200 g
Брой електрически присъединявания	6
Електрическо присъединяване	5-полюсно M12 Щекер
Материал на тялото	POLYAMID