


Редуктор EMGA-40-P-G3-SST-42

Номер на част: 549428

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	40 mm
Размер на фланец, мотор	42 mm
Странична хлабина	0.25 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	3:1
Макс. обороти на задвижването	18000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	11 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.031 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	17.6 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	98 %
Устойчивост на усукване	1 Nm/arcmin
Тегло на продукта	350 g
Интерфейс изход на редуктора	40G
Интерфейс редуктор задвижване	42A
Указание за материала	Съответствие с RoHS