


Редуктор EMGA-60-P-G3-SST-57

Номер на част: 549430

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на фланеца редуктор	60 mm
Размер на фланец, мотор	57 mm
Странична хлабина	0.17 градус
Вид редуктор	Планетен механизъм
Предавателно число	3:1
Макс. обороти на задвижването	13000 1/мин
Работна температура редуктор	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP54
Непрекъснат изходен въртящ момент	22 Nm
Масов инерционен момент редуктор	0.135 kgcm ²
Макс. въртящ момент на изхода	35.2 Nm
Макс. коефициент на полезно действие	98 %
Устойчивост на усукване	2.3 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Интерфейс изход на редуктора	60G
Интерфейс редуктор задвижване	57A
Указание за материала	Съответствие с RoHS