


# Редуктор EMGA-80-P-G3-SST-87

Номер на част: 549432

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Размер на фланеца редуктор           | 80 mm                  |
| Размер на фланец, мотор              | 87 mm                  |
| Странична хлабина                    | 0.12 градус            |
| Вид редуктор                         | Планетен механизъм     |
| Предавателно число                   | 3:1                    |
| Макс. обороти на задвижването        | 7000 1/мин             |
| Работна температура редуктор         | -25 °C...90 °C         |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Клас защита                          | IP54                   |
| Непрекъснат изходен въртящ момент    | 85 Nm                  |
| Масов инерционен момент редуктор     | 0.77 kgcm <sup>2</sup> |
| Макс. въртящ момент на изхода        | 136 Nm                 |
| Макс. коефициент на полезно действие | 98 %                   |
| Устойчивост на усукване              | 6 Nm/arcmin            |
| Тегло на продукта                    | 2100 g                 |
| Интерфейс изход на редуктора         | 80G                    |
| Интерфейс редуктор задвижване        | 87A                    |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS    |