

Бобина MH-2-24VDC-PA

Номер на част: 549906

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	12 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	24 V DC: 7,9 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	IP00 без куплунг за уред
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	с контра-гайка
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед