

Бобина
MH-2-230VAC-PA
Номер на част: 549908

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Мин. време за затягане	12 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	230 V AC: 14,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	IP00 без куплунг за уред
Температура на околната среда	-20 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане, съединение	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрическо присъединяване	съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване	с контра-гайка
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана
Материал намотка	Мед