

# Колекторна плоча CPE10-PRS-1/4-2-NPT

Номер на част: 550070

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 16 mm                                  |
| Монтажно положение                                           | произволно                             |
| Макс. брой места за разпределители                           | 2                                      |
| Макс. брой на зоните с налягане                              | 2                                      |
| Налягане на разрушаване                                      | 5 MPa<br>50 бар<br>725 psi             |
| Работно налягане                                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия        |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Температура на флуида                                        | 23 AF...122 AF                         |
| Температура на околната среда                                | 23 AF...122 AF                         |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.9 ft-lbf                             |
| Тегло на продукта                                            | 4.59 oz                                |
| Начин на закрепване колекторна плоча                         | с отвор                                |
| Начин на закрепване на разпределителя                        | с вътрешна резба                       |
| Пневматична връзка 1                                         | 1/4 NPT                                |
| Пневматична връзка 3                                         | 1/4 NPT                                |
| Пневматична връзка 5                                         | 1/4 NPT                                |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                    |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав                 |