

Колекторна плоча CPE18-PRS-3/8-10-NPT

Номер на част: 550096

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	26 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. брой места за разпределители	10
Макс. брой на зоните с налягане	2
Налягане на разрушаване	5 MPa 50 бар 725 psi
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	23 AF...122 AF
Температура на околната среда	23 AF...122 AF
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	1.5 ft-lbf
Тегло на продукта	48.5 oz
Начин на закрепване колекторна плоча	с отвор
Начин на закрепване на разпределителя	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 3	3/8 NPT
Пневматична връзка 5	3/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав