



Пневмоподготвяща група - комплект MSB4N-1/4:C3J1M1D7A1F3-WP

Номер на част: 550484

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разклонителен модул Разпределител за плавно покачване на налягането Реле за налягане Разпределител Филтър-регулатор с манометър
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	4.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	4 бар...9 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	600 l/min
Характеристики на бобината	24 V DC: 1,8 W
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	2200 g

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Пневматична връзка 3	G1/4 1/4 NPT
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	РС