


Аксиален модул EAMM-A-D60-100A

Номер на част: 550983

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	78.2 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	1170 g
Код на интерфейс актуатор	D60 D60C
Код на интерфейс мотор In	100A
Указание за материала	Съответствие с RoHS