


Фланец за мотор
EAMF-A-64A/B-60G/H
Номер на част: 550987

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	236 g
Код на интерфейс мотор In	60G 60H
Код на интерфейс тяло на куплунг	64A 64B
Указание за материала	Съответствие с RoHS