

Шумозаглушител UOS-1

Номер на част: 552252

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Вид на уплътнението на резбовата шийка	без уплътнение
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Шумозаглушител отворен
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Начин на закрепване	с външна резба
Тегло на продукта	200 g
Пневматична връзка	G1
Материал на демпферната вложка	PE
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POM
Материал на втулката	Алуминиева ковка сплав