

Регулатор на налягане LR-1/8-F

Номер на част: 552420

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Мембранен регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Входно налягане 1	1 бар...20 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.2 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	420 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...80 °C
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	120 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Медна сплав