


Световод
SOOC-TB-M4-1-R25
Номер на част: 552814

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Метод на измерване	Едностранен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.35 mm
Световод - особеност	Стандартно
Обхват	400 mm
Температура на околната среда	-55 °C...70 °C
Размер на главата	M4
Дължина на световода	1 m
Мин. радиус на огъване	25 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен Ø	2.2 mm
Материал на тялото	Медна сплав PVC никелово покритие
Материал световод	PE
Клас защита	IP66
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III