

Световод
SOOC-TB-P-C5-2-R10
Номер на част: 552828

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Метод на измерване	Фотоклетка
Минимален диаметър на обекта	0.2 mm
Световод - особеност	Фотоклетка
Обхват	5 mm
Температура на околната среда	-55 °C...70 °C
Размер на главата	Правоъгълник 41x15x7 mm Вдълбнатина за вилка 5x29 mm
Дължина на световода	2 m
Мин. радиус на огъване	10 mm
Външен Ø	1.25 mm
Материал на тялото	ABS
Материал световод	PE
Клас защита	IP66
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III