

# Филтър с активен въглен MS6-LFX-1/2-U-HF

Номер на част: 552927

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Размер                                             | 6                                                                 |
| Серия                                              | MS                                                                |
| Монтажно положение                                 | вертикално +/- 5°                                                 |
| Конструктивна структура                            | Филтър с активен въглен                                           |
| Защита на обвивката                                | интегрирана като метален корпус                                   |
| Работно налягане                                   | 0 бар...20 бар                                                    |
| Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха | 2500 l/min                                                        |
| Работен флуид                                      | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>Инертни газове |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                 | 2 - умерена опасност от корозия                                   |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура на лагера                              | -10 °C...60 °C                                                    |
| Клас за чистота на въздуха на изхода               | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:4:1]                   |
| Температура на флуида                              | 5 °C...30 °C                                                      |
| Съдържание на остатъчно масло                      | 0.003 mg/m³                                                       |
| Температура на околната среда                      | -10 °C...60 °C                                                    |
| Тегло на продукта                                  | 1500 g                                                            |
| Начин на закрепване                                | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:              |
| Пневматична връзка 1                               | G1/2                                                              |
| Пневматична връзка 2                               | G1/2                                                              |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS                                               |
| Материал на филтъра                                | Активен въглен                                                    |
| Материал на тялото                                 | Алуминиева отливка под налягане                                   |
| Материал чаша                                      | Алуминиева ковка сплав                                            |