


Усилвател на налягане DPA-40-16-CRVZS2

Номер на част: 552929

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ø на буталото	40 mm
Обем	2 l
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Редуктор с две бутала с резервоар за съгъстен въздух с манометър с обратен клапан
Индикатор за налягане	с манометър
Изходно налягане 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Работно налягане	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Входно налягане 1	2 бар...8 бар 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	4400 g
Начин на закрепване	с канални щифтове
Пневматична връзка 1	QS-10
Пневматична връзка 2	KD4
Пневматична връзка 3	Шумозаглушител
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на резервоара за сгъстен въздух	високолегирана стомана, неръждаема